

ПОРТАТИВНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ СКАНЕРИ

Clarius HD 3



Зображення, якому можна довіряти!

➤ **Clarius Хмара**

Зберігайте та керуйте необмеженою кількістю обстежень пацієнтів у хмарі або надсилайте дані на DICOM.

➤ **Голосове керування**

Не використовуйте руки, попросивши сканер налаштувати глибину, стоп-кадр тощо.

➤ **Розширене програмне забезпечення**

Удосконалюйте свій досвід за допомогою всіх інструментів і пакетів на основі штучного інтелекту

➤ **Clarius Live**

Отримайте другу думку від колеги за допомогою телемедицини одним дотиком

➤ **Clarius Classroom**

Перегляньте понад 500 відео уроків у додатку та приєднуйтеся до нас у віртуальних тренінгах.



clarius Ultrasound
Anywhere



Модель	Тип	Діапазон частот	Максимальна глибина	Елементи	Радіус	Поле огляду	Крок
C3 HD3	Конвексний	2–6 МГц	40 см	192	45 мм	73°	300 мкм
L7 HD3	Лінійний	4–13 МГц	11 см	192	N/A	38 мм	200 мкм
L15 HD3	Лінійний	5–15 МГц	7 см	192	N/A	50 мм	260 мкм
L20 HD3	Лінійний	8–20 МГц	4 см	192	N/A	25 мм	130 мкм
C7 HD3	Мікроконвексний	3–10 МГц	18 см	192	20 мм	112°	205 мкм
EC7 HD3	Ендопорожнинний	3–10 МГц	15 см	192	10 мм	164°	150 мкм
PA HD3	Фазова решітка	1–5 МГц	40 см	80	N/A	90°	250 мкм

Режими зображення:

- В-режим
- М-режим
- Силовий Допплер
- Кольоровий Допплер

Додаткові опції*

- Імпульсно-хвильовий Допплер
- Візуалізація голки (для моделей L7 HD3/L15 HD3/L20 HD3)
- Еластографія (для моделей C7 HD3/L20 HD3/L7 HD3/L15 HD3/C3 HD3/EC7 HD3)
- Просторове складання (L7 HD3/L15 HD3/L20 HD3/C3 HD3)
- Гармонізація зображення (C3 HD3/L7 HD3/PA HD3)

Уповноважений представник виробника на території України:

ТОВ «ГЕОСАНТРИС»

03115, Київ, вул. Львівська, буд.17, оф.304

+38 (044) 223 92 35

+38 (096) 223 92 35

+38 (067) 761 63 30